

Centrifuga Multi FC5718R V1 refrigerata serie Frontier OHAUS



Codice Articolo: 83042045


Breve descrizione del prodotto:

Centrifuga Multi-Pro FC5718R V1 refrigerata serie Frontier OHAUS

Informazioni aggiuntive:

- Gamma di velocità: 200 rpm - 18.000 rpm
- Forza centrifuga relativa massima: 4 x 200 ml
- Intervallo di refrigerazione: -20 °C - 40 °C
- Memorie di programma: 99
- Confezione rotore: Not applicable
- Ingranaggio di accelerazione: 10
- Ingranaggio di decelerazione: 10
- Dimensioni: 731 mm x 359 mm x 407 mm (LxAxL)
- Display: LCD con retroilluminazione
- Blocco coperchio: A motore
- Peso netto (kg): 60 kg
- Rumorosità (dB-A): $\leq 60 \pm 2$ dB(A)
- Alimentazione: Alimentazione AC (inclusa)
- Consumo energetico: 660 W

- Tempo di pre-refrigerazione: Da temperatura ambiente a 4°C in meno di 10 min
- Compatibilità rotore: Angolare 4 x 85 ml RB ID Hi; Angle 12 x 15 ml RB/FA ID; Angle 24 x 1.5 / 2.0 ml ID Sealable; Angolare 6 x 50 ml RB ID Hi; Swing out 4 x 100 ml ID; Angolare 12 x 1,5 ml/2,0 ml ID; Angolare 4 x strisce PCR da 8 pozzetti ID; Angolare 44 x 1,5 ml/2,0 ml ID; Swing out 4 x 100 ml ID Sealable; Angolare 6 x 85 ml RB ID; Angle 24 x 1.5 / 2.0 ml ID; Angolare 6 x 85 ml RB ID Hi; Angle 30 x 15 ml RB/FA ID; Angle 30 x 1.5 / 2.0 ml ID Sealable; Angolare 10 x 50 ml FA ID; Angolare 64 x 0,5 ml ID; Angolare 20 x 10 ml RB ID Hi; Angle 6 x 50 ml RB/FA ID; Swing out 2 x 3MTP ID
- Metodo di riconoscimento del rotore: Auto
- Tempo di esecuzione: Continuous; Quickspin; 10 sec to 99 h 59 min 59 sec
- Certificazione di sicurezza: CE; FCC
- Ambiente di lavoro: 5-35 °C, 80% UR, non condensante

| | Codice | VARIANTI Articolo |
|------------------------------------------------------------------------------------|----------|----------------------------------------------|
|  | 30314812 | Centrifuga Multi FC5718 serie Frontier OHAUS |

Download

Brochure



Manuale d'uso



Tabelle Comparative



- Per ulteriori Modelli **clicca qui**
- Per la centrifuga sono disponibili i seguenti **Accessori**